

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
21.03.2025r.



Data aktualizacji:
21.03.2025r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: poliestrowa szpachla uniwersalna **APP Poly Plast Softer.** **APP Nr: 010550, 010551, 010552.**

Uniwersalna dwuskładnikowa, poliestrowa szpachla wypełniająca o jedwabiciście gładkim wykończeniu. Jest przeznaczona do wypełniania wgłębień oraz wyrównywania rys podczas napraw blacharsko-lakierniczych. Charakteryzuje się dużą elastycznością i odpornością mechaniczną. Jest łatwa w nakładaniu i obróbce.

Opakowanie.

- APP Nr 010550 - 0,50 kg,
- APP Nr 010551 - 1,80 kg,
- APP Nr 010552 - 5,40 kg.

Produkt i dodatki.

APP Poly Plast Softer i nadtlenkowy utwardzacz w paście.

Podstawowe składniki.

APP Poly Plast Softer - mieszanina mineralnych wypełniaczy z nienasyconą żywicą poliestrową o dużej trwałości.
Utwardzacz-DIBENZOYLPEROXID.

Kolor.

Żółty.

Zastosowanie

Jest przeznaczona do wypełniania wgłębień i wyrównywania rys podczas napraw blacharsko lakierniczych.

Podłoże

Odpowiednie podłoża.

Stal, ocynkowana blacha stalowa, aluminium, produkty poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, wypełniacze dwuskładnikowe, laminaty poliestrowe i stare powłoki OEM.
W celu zwiększenia odporności antykorozyjnej, miejsca przeszlifowane do czystej blachy należy zagruntować dwuskładnikowym gruntem epoksydowym APP Grund EP.
Uwaga! Nie stosować bezpośrednio na: grunty reaktywne i kwasoutwardzalne, produkty jednoskładnikowe oraz na lakiery termoplastyczne (T.P.A.).

Przygotowanie podłoża.



Stal:

- odtłuścić i przeszlifować na sucho papierem ściernym P80-P150.

Stalowa blacha ocynkowana, aluminium:

- odtłuścić i przeszlifować na sucho włókniną ścierną lub papierem ściernym P150-P180.

Istniejące wykończenia:

- zeszlifować do czystego metalu lub uzyskania odpowiedniej powierzchni papierem ściernym P80-P120,
- następnie wyrównać przejścia do starej powłoki papierem ściernym P150-P220.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
21.03.2025r.



Data aktualizacji:
21.03.2025r.

Strona 2 z 3


Nazwa produktu: poliestrowa szpachla uniwersalna
APP Poly Plast Softer.
APP Nr: 010550, 010551, 010552.



Przed wyłożeniem szpachli obrabianą powierzchnię oczyścić z pyłu i odtłuścić zmywaczem APP W900, APP W911 lub APP WB910.

Stosowanie

Proporcje mieszania.



Wagowe proporcje mieszania:

100 g	APP Poly Plast Softer
2-3 g	Utwardzacz w paście

Uwaga!

Należy unikać przedawkowania utwardzacza, gdyż może być to przyczyną miejscowych odbarwień powłoki lakierowej lub złego utwardzenia.

Mieszać przez wygniatanie aż do uzyskania jednolitego koloru.

Nanoszenie.




Nanosić szpachelką cienkimi warstwami w okresie przydatności to jest do 5 minut.

Zalecana temperatura pracy: od +15°C do +25°C.

Nie stosować produktu w temperaturze poniżej +5°C.

Suszenie.



W temperaturze +20°C nadaje się do dalszej obróbki po upływie:

- 20-30 minut.

Promiennik krótkofalowy: 3-5 minut.



Uwaga!

Podczas wymuszonego suszenia temperatura nie powinna przekraczać +80°C, gdyż może spowodować to utratę przyczepności, pękanie lub pęcherzykowanie.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
21.03.2025r.



Data aktualizacji:
21.03.2025r.

Strona 3 z 3

Nazwa produktu: poliestrowa szpachla uniwersalna
APP Poly Plast Softer.
APP Nr: 010550, 010551, 010552.

Szlifowanie.



Po całkowitym utwardzeniu szlifować na sucho:

- zgrubnie papierem ściernym P120-P180,
- wykończeniowo papierem ściernym P220-P280.

Pokrywalność.


APP Poly Plast Finisher
APP SN05
APP 1K S

APP AcrylFiller Multi Sanding
APP AcrylFiller 401
APP AcrylFiller 501
APP AcrylFiller Rapid
APP AcrylFiller Compact
APP Primer Filler
APP Grund EP
APP Haftgrund
APP 2K Haftgrund

Czyszczenie sprzętu.

Myć bezpośrednio po użyciu rozpuszczalnikiem nitrocelulozowym.

Magazynowanie



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym. Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
250 g/l dla APP Poly Plast Softer.

Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
< 200 g/l dla APP Poly Plast Softer.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy określonych właściwości czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.