

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
11.08.2014r.



Data aktualizacji:
11.08.2014r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: APP Pre-Fill Gas Converter Spray. APP Nr: 210186.

Opakowanie ciśnieniowe zawierające gaz pędny, rozcieńczalnik organiczny oraz dodatek konwertujący dwuskładnikowe, akrylowe produkty chemoutwardzalne (2K) na produkt utwardzany przez odparowania rozcieńczalnika (1K). Umożliwia to magazynowanie tak przygotowanego aerozolu dużo dłużej niż określa to tzw. czas życia produktu chemoutwardzalnego gotowego do natrysku.

Opakowanie: 400ml (300ml + 100ml) aerozol 520.

Produkt i dodatki: APP Pre-Fill Gas Converter Spray.

Barwa: bezbarwny, nie powoduje zmiany koloru zastosowanego lakieru.

Zastosowanie Przeznaczony do napełniania farbą 2K bez utwardzacza w ilości nie przekraczającej 100ml. Rodzaj łącznika dyszy - żeński. Nowy typ dyszy zapewnia doskonałą atomizację farby.

Podłoże

Odpowiednie podłoża: Podłoża odpowiednie dla zastosowanego lakieru akrylowego 2K.


Stosowanie

Nanoszenie:



Przed natryskiem lakierowaną powierzchnię oczyścić z pyłu oraz jeżeli to niezbędne przeszlifować i odtłuścić. Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty. Dokonać natrysku próbnego. Malowaną powierzchnię równomiernie pokryć lakierem z odległości 20-30cm.

Suszenie



Czas schnięcia zależy od temperatury, ilości warstw, łącznej grubości powłoki, czasu schnięcia zastosowanego lakieru.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
11.08.2014r.




Data aktualizacji:
11.08.2014r.

Strona 2 z 2

**Nazwa produktu: APP Pre-Fill Gas Converter Spray.
APP Nr: 210186.**

Czyszczenie sprzętu: W celu oczyszczenia dyszy z farby odwrócić pojemnik dnem do góry i na chwilę uruchomić aerozol. Gaz pędny wypchnie pozostałość farby z dyszy zapobiegając jej zaschnięciu a tym samym umożliwi powtórne użycie aerozolu

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.