

## ■ Stanowisko do natrysków próbnych

**APP Nr 170401**


- Stanowisko do natrysków próbnych ma zastosowanie przy wykonywaniu natrysków próbnych w mieszalniach lakierów, jak również do lakierowania małych elementów.
- Urządzenie wykonane jest w całości z blachy stalowej. W przedniej części znajduje się komora do umieszczania lakierowanej próbki lub innego elementu. W tylnej części znajdują się elementy pneumatyki. Przednia i tylna część komory oddzielone są filtrem wymiennym, w którym następuje wychwytywanie cząstek farby. W górnej części urządzenia znajduje się komin wylotowy powietrza. Działanie urządzenia polega na wytworzeniu podciśnienia w tylnej komorze i tym samym wymuszeniu ruchu w komorze przedniej.

- Charakterystyka:
  - długość: 590 mm
  - szerokość: 600 mm
  - wysokość: 550 mm
  - masa: 16 kg
  - zasilanie: sprężone powietrze 5-6 bar
  - filtr: 430x410 mm, grubość 50mm

W urządzeniu zastosowano mapę filtracyjną typ „Paint stop gren” o stopniu filtracji 93% i chłonności 3500 g/m<sup>2</sup>.



- Uruchomienie i obsługa:
  - urządzenie instalować w bezpośredniej bliskości ciągów wentylacyjnych
  - komin wylotowy (o średnicy 100 mm) połączyć z zewnętrznym kanałem wyciągowym za pomocą przewodów giętkich lub stałych
  - do rozgałęźnika z zaworem znajdującego się na ścianie urządzenia doprowadzić za pomocą szybkozłączki sprężone powietrze
  - do szybkozłączki rozgałęźnika podłączyć przewód pneumatyczny zasilania pistoletu natryskowego
  - urządzenie uruchamia się przez otwarcie zaworu ze sprężonym powietrzem
  - po zakończeniu pracy odczekać około 15 sekund i zamknąć zaworem dopływ powietrza
  - w trakcie pracy urządzenia przepustowość filtra maleje z uwagi na pochłanianie cząstek farby
  - jeśli w sposób widoczny ruch powietrza w komorze przedniej jest znacznie ograniczony należy filtr wymienić na nowy
  - filtry można zakupić w firmach zaopatrujących lakierników w filtry do kabin lakierniczych



## ■ Karta katalogowa

Wykonywanie natrysków próbnych z wykorzystaniem uchwytu do kart papierowych lub metalowych.



### ■ Test karty papierowe

APP TSK 100

Karty pozwalające na wykonanie natrysku kontrolnego i ułatwiają dobranie odpowiedniej barwy i kontrolę krycia nanoszonego lakieru.

APP Nr	Rodzaj	Opakowanie zb.
250601	papierowe	100 szt.
250615	uchwyt	1 szt.

### ■ Test karty metalowe

Metalowe panele do natrysków próbnych umożliwiające wykonywanie natrysków kontrolnych w systemach konwencjonalnych i wodorocień-czalnych. Czarny pasek na jasnym tle ułatwia ocenę zdolności krycia nanoszonego koloru. Panele pozwalają na wykonywanie prób przyczepności i elastyczności nanoszonych powłok.

APP Nr	Rodzaj	Opakowanie zb.
250610	Metalowe	100 szt.

