

Nowość !



• Ściereczki antystatyczne do baz wodorozcieńczalnych APP SAS 10 Aqua

APP NR 250503

Ściereczka antystatyczna przeznaczona jest do zbierania kurzu i najdrobniejszych zanieczyszczeń z powierzchni przeznaczonej do lakierowania bazami wodorozcieńczalnymi.

Sposób użycia

- ściereczkę po wyjęciu z opakowania całkowicie rozłożyć
- następnie luźno złożyć
- lekko przesuwać po czyszczonej powierzchni (nie naciskać, nie trzeć)
- co pewien czas zmieniać strony ściereczki



APP Nr	Rodzaj	Opakowanie zb.
250501	antystatyczna	50 szt.
250502	antystatyczna	10 szt.
250503	antystatyczna Aqua	10 szt.

Nowość !

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

APP
AUTO-PLAST PRODUKT