

APP Nr 250820 - 250829

APP FPS X Fast Preparation System -

System jednorazowych kubków opadowych przeznaczonych do stosowania w pistoletach z górnym zbiornikiem oraz do mieszania farb i lakierów z utwardzaczami i rozcieńczalnikami w różnych proporcjach. Umożliwiają pracę z systemami utwardzanymi promieniami UV. Wykonane z trwałego tworzywa odpornego na chemię stosowaną w lakiernictwie renowacyjnych i przemysłowych. Precyzyjne podziałki umożliwiają uzyskanie pożądanej ilości produktu gotowego do natrysku z zachowaniem właściwych proporcji mieszania. Zastosowanie wewnętrznego kubka miękkiego całkowicie izoluje lakier od otoczenia oraz umożliwia pracę w dowolnym położeniu lakierniczego pistoletu natryskowego.

Składowe systemu:

Wewnętrzne kubki miękkie PE i przykrywki ze zintegrowanymi filtrami lakieru 80, 125 lub 190 μ m.



Koreczki do szczelnego zamykania kubka miękkiego z przykrywką.



Zewnętrzne kubki twarde PP z podziałkami mieszania i nakrętką.

Składowe zestawu:

x 20



x 50



x 1



x 50



x 1

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

28.08.2026

Stosowanie:



Zamocuj odpowiednie złącze FPS w lakierniczym pistolecie natryskowym do złącza kubka opadowego. Połączenie musi być szczelne i odporne mechanicznie.



Umieść miękki kubek wewnętrzny wewnątrz twardego kubka zewnętrznego i wybierz podziałkę do mieszania.



Wymieszaj lakier zgodnie z recepturą i proporcjami mieszania dla mieszanki lakieru gotowego do natrysku.



Umieść przykrywkę ze zintegrowanym sitkiem na kubku miękkim i dociśnij ją do oporu. Połączenie z kubkiem miękkim musi być szczelne.




Umieść nakrętkę na kubku twardym i dokręć ją do oporu.



Na wylewkę stojącego kubka nałóż uprzednio zamontowane do pistoletu złącze FPS i wciśnij do oporu a następnie przekręć o 1/4 obrotu.



Podczas lakierowania możliwa jest praca pod dowolnym kątem pracy pistoletu natryskowego do 180° włącznie.



Po lakierowaniu odłącz przewód sprężonego powietrza, odwróć pistolet kubkiem do dołu i wciśnij spust pistoletu tak aby lakier wypłynął z pistoletu i wpłynął z powrotem do kubka.



Odłącz kubek od pistoletu w sposób odwrotny do jego montażu. Zamknij szczelnie wylewkę kubka miękkiego korkiem. Odkręć nakrętkę z kubka twardego i wyjmij z niego kubek miękki z przykrywką. W przypadku problemu z wyjęciem wypchnij go delikatnie do góry przez otwór w dnie twardego kubka zewnętrznego.

Adaptery FPS:

		MODEL PISTOLETU NATRYSKOWEGO	NAZWA ZŁĄCZA	GWINT ZŁĄCZA
APP Nr 250770		NTools FX1 i FX2, DeVilbiss DV1, GTI, GTI ProLite, FLG	APP FPS 15	3/8" Male, 19 Thread BSP
APP Nr 250771		Iwata WS400, LS400, W300 AirGuns AZ3HTE, AZ4HTE	APP FPS 43	1/4" Male, 19 Thread BSP
APP Nr 250772		NTools FX3 Plus, FX4 Plus Iwata W400 Classic Plus, LPH400	APP FPS 02	M16 x 1,5 F
APP Nr 250773		Sata QCC 5500, 5000, 4000, 3000, 1000	APP FPS 40	QCC - Quick Cup Connector
APP Nr 250774		NTools FX 3 mini, Graco LT100 Mini, Star SV-106T Mini	APP FPS 21	M14 x 1,0 F



200 ml
125 µm | 190 µm



400 ml
125 µm | 190 µm | 190 µm UV



650 ml
80 µm | 125 µm | 190 µm



850 ml
125 µm | 190 µm

Wymiary wewnętrzne:



ZALETY



OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW UŻYTYCH MATERIAŁÓW PODCZAS LAKIEROWANIA

- jeden kubek do mieszania i lakierowania



CZTERY POJEMNOŚCI

- dla optymalizacji kosztów stosowania kubków do farb i lakierów podczas typowych napraw lakierniczych (pojedyncze elementy, grupy elementów, strona)



OSZCZĘDNOŚĆ W ŻUŻYCIU ROZPUSSZCZALNIKA DO MYCIA PISTOLETU NAWET DO 70%



MOŻLIWOŚĆ PRACY PISTOLETEM NATRYSKOWYM POD DOWOLNYM KĄTEM NACHYLENIA



SZCZELNA PRZYKRYWKA Z KORKIEM DO CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA LAKIERU



SZCZELNOŚĆ SYSTEMU ORAZ PROSTY I PEWNY MONTAŻ

APP Nr	Nazwa produktu	Pojemność	Op. zb.
250820	APP FPS X Fast Preparation System - Zestaw jednorazowych kubków miękkich i pokrywek + kubek twardy, 125 µm	200 ml	50 + 1 szt.
250821	APP FPS X Fast Preparation System - Zestaw jednorazowych kubków miękkich i pokrywek + kubek twardy, 190 µm	200 ml	50 + 1 szt.
250822	APP FPS X Fast Preparation System - Zestaw jednorazowych kubków miękkich i pokrywek + kubek twardy, 125 µm	400 ml	50 + 1 szt.
250823	APP FPS X Fast Preparation System - Zestaw jednorazowych kubków miękkich i pokrywek + kubek twardy, 190 µm	400 ml	50 + 1 szt.
250824	APP FPS X Fast Preparation System - Zestaw jednorazowych, czarnych kubków miękkich i pokrywek + kubek twardy UV, 190 µm	400 ml	50 + 1 szt.
250825	APP FPS X Fast Preparation System - Zestaw jednorazowych kubków miękkich i pokrywek + kubek twardy, 80 µm	650 ml	50 + 1 szt.
250826	APP FPS X Fast Preparation System - Zestaw jednorazowych kubków miękkich i pokrywek + kubek twardy, 125 µm	650 ml	50 + 1 szt.
250827	APP FPS X Fast Preparation System - Zestaw jednorazowych kubków miękkich i pokrywek + kubek twardy, 190 µm	650 ml	50 + 1 szt.
250828	APP FPS X Fast Preparation System - Zestaw jednorazowych kubków miękkich i pokrywek + kubek twardy, 125 µm	850 ml	50 + 1 szt.
250829	APP FPS X Fast Preparation System - Zestaw jednorazowych kubków miękkich i pokrywek + kubek twardy, 190 µm	850 ml	50 + 1 szt.
250770	APP FPS - Adapter kubka farby FPS do pistoletów natryskowych 15 NTools FX1 i FX2, DeVilbiss DV1, GTI, GTI ProLite, FLG 3/8" BSP	-	1 szt.
250771	APP FPS - Adapter kubka farby FPS do pistoletów natryskowych 43 Iwata WS400 i AZ3 1/4" BSP	-	1 szt.
250772	APP FPS - Adapter kubka farby FPS do pistoletów natryskowych 02 NTools FX3 i FX4, Iwata W400 M16x1,5	-	1 szt.
250773	APP FPS - Adapter kubka farby FPS do pistoletów natryskowych 40 Sata 5500 QCC	-	1 szt.
250774	APP FPS - Adapter kubka farby FPS do pistoletów natryskowych 21 NTools FX 3 mini M14x1	-	1 szt.