

APP Nr 250820 - 250829

APP FPS X Fast Preparation System -

Система одноразовых бачков, предназначенных для использования в пистолетах с верхним бачком, а также для смешивания красок и лаков с отвердителями и разбавителем в различных пропорциях. Изготовлены из прочного химически стойкого пластика, используемого в ремонтных и промышленных лакокрасочных цехах. Точные градуировки позволяют получить желаемое количество продукта, готового к распылению, с соблюдением правильных пропорций смешивания. Использование внутреннего мягкого бачка полностью изолирует лак от окружающей среды и позволяет работать в любом положении краскопульта.

Основные детали:



Внутренние мягкие стаканы ПЭ и крышки со встроенными фильтрами лака 80, 125 или 190 микрон.



Пробки для герметичного закрытия мягкого стакана с крышкой.



Внешние жесткие стаканы ПП с делениями для смешивания и закручивающейся крышкой.

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА:



x 20



x 50



x 1



x 50



x 1



400 ml
190 µm



Применение:



Прикрепите соответствующий разъем FPS в краскопульте к разъему осадочного бачка. Соединение должно быть герметичным и механически устойчивым.



Поместите мягкий внутренний бачок внутри жесткого внешнего бачка и выберите деление для смешивания.



Смешайте лак в соответствии с рецептурой и соотношением смешивания для смеси лака, готового к распылению.



Поместите крышку со встроенным ситечком на мягкий бачок и надавите на нее до упора. Соединение с мягким бачком должно быть герметичным.




Поместите закручивающуюся крышку на жесткий бачок и затяните ее до упора.



На носик стоячего бачка наденьте ранее установленный на пистолете разъем FPS и нажмите до упора, а затем поверните на ¼ оборота.



При лакировании возможна работа под любым углом краскопульту до 180° включительно.



После нанесения лака отсоедините шланг сжатого воздуха, переверните пистолет бачком вниз и нажмите на курок пистолета так, чтобы краска вытекла из пистолета и попала обратно в бачок.



Отсоедините бачок от пистолета, выполняя действия, противоположные его установке. Плотнo закройте носик мягкого бачка пробкой. Открутите крышку от жесткого бачка и выньте из нее мягкий бачок с крышкой. В случае проблемы с извлечением осторожно вытолкните его вверх через отверстие в нижней части внешнего жесткого бачка.

Адаптеры FPS:

		МОДЕЛЬ ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ	РАЗЪЕМ №	РЕЗЬБА СОЕДИНИТЕЛЯ
APP Nr 250770		NTools FX1 i FX2, DeVilbiss DV1, GTI, GTI ProLite, FLG	15	3/8" BSP
APP Nr 250771		Iwata WS400, LS400, W300 AirGuns, AZ3HTE, AZ4HTE	43	1/4" BSP
APP Nr 250772		NTools FX3 Plus, FX4 Plus, Iwata W400 Classic Plus, LPH400	2	M16x1,5
APP Nr 250773		Sata QCC 5500, 5000, 4000, 3000, 1000	40	QCC
APP Nr 250774		NTools FX 3 mini, Graco LT100 Mini, Star SV-106T Mini	21	M14x1



200 ml
125 µm | 190 µm



400 ml
125 µm | 190 µm | 190 µm UV




650 ml
80 µm | 125 µm | 190 µm



850 ml
125 µm | 190 µm

Внутренние размеры:



ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА МАТЕРИАЛЫ ПРИ ЛАКИРОВКЕ
- один стакан для смешивания и лакирования

ЧЕТЫРЕ ЕМКОСТИ
- для оптимизации затрат на использование стаканов для красок и лаков при типичных лакокрасочных ремонтах (отдельные элементы, группы элементов, сторона)

ЭКОНОМИЯ РАСХОДА РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИСТОЛЕТА ДО 70%

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫМ ПИСТОЛЕТОМ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА С ПРОБКОЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ЛАКА

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ, ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ МОНТАЖ

APP Nr	Название продукта	Вместимость	Количество
250820	APP FPS X Fast Preparation System - Набор одноразовых мягких стаканчиков и крышек + жесткий стаканчик, 125 µm	200 ml	50 + 1 шт.
250821	APP FPS X Fast Preparation System - Набор одноразовых мягких стаканчиков и крышек + жесткий стаканчик, 190 µm	200 ml	50 + 1 шт.
250822	APP FPS X Fast Preparation System - Набор одноразовых мягких стаканчиков и крышек + жесткий стаканчик, 125 µm	400 ml	50 + 1 шт.
250823	APP FPS X Fast Preparation System - Набор одноразовых мягких стаканчиков и крышек + жесткий стаканчик, 190 µm	400 ml	50 + 1 шт.
250824	APP FPS X Fast Preparation System - Набор одноразовых мягких черных стаканов и крышек + жесткий стакан UV, 190 µm	400 ml	50 + 1 шт.
250825	APP FPS X Fast Preparation System - Набор одноразовых мягких стаканчиков и крышек + жесткий стаканчик, 80 µm	650 ml	50 + 1 шт.
250826	APP FPS X Fast Preparation System - Набор одноразовых мягких стаканчиков и крышек + жесткий стаканчик, 125 µm	650 ml	50 + 1 шт.
250827	APP FPS X Fast Preparation System - Набор одноразовых мягких стаканчиков и крышек + жесткий стаканчик, 190 µm	650 ml	50 + 1 шт.
250828	APP FPS X Fast Preparation System - Набор одноразовых мягких стаканчиков и крышек + жесткий стаканчик, 125 µm	850 ml	50 + 1 шт.
250829	APP FPS X Fast Preparation System - Набор одноразовых мягких стаканчиков и крышек + жесткий стаканчик, 190 µm	850 ml	50 + 1 шт.
250770	APP FPS - Адаптер для краскопульты FPS 15 NTools FX1 und FX2, DeVilbiss DV1, GTI, GTI ProLite, FLG 3/8" BSP	-	1 шт.
250771	APP FPS - Адаптер для краскопульты FPS 43 Iwata WS400 i AZ3 1/4" BSP	-	1 шт.
250772	APP FPS - Адаптер для краскопульты FPS 02 NTools FX3 i FX4, Iwata W400 M16x1,5	-	1 шт.
250773	APP FPS - Адаптер для краскопульты FPS 40 Sata 5500 QCC	-	1 шт.
250774	APP FPS - Адаптер для краскопульты FPS 21 NTools FX 3 mini M14x1	-	1 шт.